

2018年1月吉日

お客様各位

日本クレア株式会社

実験動物輸送箱 「小型 リサイクル輸送箱」の変更について

毎々格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊社が生産するマウス・ラットの少量出荷に用いる小型リサイクル輸送箱につきまして、製造元および販売元より新製品販売に関する案内を受けました。

これに伴い弊社におきましても旧製品の在庫がなくなり次第、新製品へシフトし出荷させていただきますので宜しくお願い致します。

記

- ・対象製品：旧製品名 / エコンアーク 20
新製品名 / エコンアーク 20Ⅱ
- ・変更時期：旧製品の在庫がなくなり次第変更 [平成30年2月下旬頃からの予定]
製造元（平成30年1月21日以降出荷分より）
- ・仕様等の詳細：別紙資料をご参考ください。

以上

平成 29 年 12 月 吉日

お客様各位

株式会社 シントー工業
代表取締役 林健三
(製造元)
岐阜プラスチック工業株式会社

実験動物輸送箱「エコンアーク 20 II」発売のご案内

拝啓 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は実験動物輸送箱「エコンアーク」をご愛用賜りまして、厚くお礼申し上げます。

さて、実験動物輸送箱「エコンアーク 20」におきましては、平成 11 年の発売以降約 18 年が経過し、金型の老朽化が進み、品質面の維持や安定供給の面で今後の困難が予測されるため、更新アイテムとして、新製品「エコンアーク 20・II」を発売する運びとなりました。すでに 3 世代目の「エコンアーク 30・III」と同様、ユーザーである皆様より、過去多数要望いただきました、課題につきましても、大きく改善されたものとなっております。
今後とも引続き「エコンアーク」をご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。

敬具

記

1、現状品「エコンアーク 20」と新製品「エコンアーク 20・II」の違いについて

【別途添付資料ご参照】

大きく変更された点は、①本体・蓋がロック固定、②本体脚部がフラット、③蓋の通気フィルターを分割、④仕切りの 4 分割対応が可能 の 4 点ですが、詳細につきましては別途資料をご確認ください。

2、アイテム構成

- ・エコンアーク 20・II 本体（底敷有） 入数：10
 - ・エコンアーク 20・II 蓋（ナチュラル） 入数：10
 - ・エコンアーク 20・II 蓋（透明） ※海外用 入数：10
 - ・エコンアーク 20・II 用 仕切り S ⇒ 2 分割対応 入数：60 ※
 - ・エコンアーク 30・III 用 仕切り S ⇒ 4 分割対応 入数：60 ※
- ※各 1 個ずつの使用で、4 分割（十文字）対応可能となります。


3、既存品（エコンアーク 20）からの切り替え時期について

平成 30 年 1 月 21 日以降 ご出荷分より
(ご発注受付：平成 30 年 1 月 5 日より)

以上

リサイクル対応 実験動物輸送箱

エコマーク20-II (ECONARK)



●製品仕様:

- ・サイズ:(外寸)402×402×192.5(mm)
(内寸)360×360×162.5(mm)
(有効内寸)305×305×152.5(mm)
※底敷き無しの場合

- ・材質:(本体・蓋)ポリプロピレン
- ・入数:本体10 蓋10

●特長:

- ・本体一蓋の固定がロック(6箇所)方式となりました。
※本体一蓋は、現行品であるエコマーク30Ⅲと同形状(構造)ですので、本体一蓋の嵌合性は同等です。
- ・本体一蓋 結束バンドにより、封印が可能です。
- ・従来品同様、段積み(本体・蓋セット時)が可能です。
- ・底面がフラットですので、コンペアー等での安定した搬送が可能です。
- ・蓋は透明タイプも準備しております。
- ・仕切り(オプション)を利用することで、2分割、4分割対応も可能です。

●専用蓋(透明タイプ)



海外出荷用として、蓋は透明タイプも準備しております。※変形の恐れがある為、オートクレーブ(高温蒸気滅菌)は、原則できません。

●専用仕切り(オプション)

①



①20-II用仕切り S

- ・サイズ:(外)369×163(mm)
- ・材質:ポリプロピレン
- ・入数:60

②



②30-Ⅲ用仕切り S

- ・サイズ:(外)369×163(mm)
- ・材質:ポリプロピレン
- ・入数:60


●仕切り組付け状態



2分割



4分割

















●お問い合わせは...

販売元: 株式会社 シントー工業

〒101-0032東京都千代田区岩本町2-8-10
TEL:03-5829-6049 FAX:03-5829-6059

製造元:  岐阜プラスチック工業株式会社

エコアーク20 新旧比較表

	新:エコアーク20-II	旧:エコアーク20	主な変更点
全体			<ul style="list-style-type: none"> ・容積・有効内寸は同等です。 ・本体-蓋の固定はロック(6箇所)方式としました。 ※本体-蓋は、現行品であるエコアーク30Ⅲと同形状(構造)ですので、本体-蓋の嵌合性は同等です。 ・本体+蓋の通気穴の数を増加しました。
本体内部			<ul style="list-style-type: none"> ・口元の穴形状を改善することで、仕切りや吸水ボトル等のオプション品装着時の安定感を改善しました。
側面			<ul style="list-style-type: none"> ・本体側面の通気穴の数を増加しました。
側面			<ul style="list-style-type: none"> ・エコアーク30Ⅲ同様、結束バンドによる封印を可能としました。 ・ラベル剥離対応のシボ面はエコアーク30Ⅲ同様240×50mmをキープしました。
底面			<ul style="list-style-type: none"> ・底面の脚部を除去し、フラット化しました。
蓋上部			<ul style="list-style-type: none"> ・段積みは蓋の凸部を改善することで、段積み可能としました。 ・通気フィルターを分割し、蓋はたわみにくくし(剛性UP)、段積み時のフィルターへの汚れや傷をつきにくくさせました。
蓋内面			<ul style="list-style-type: none"> ・R形状をとることで、内面の凹凸形状を極力少なくしました。
出荷姿	<ul style="list-style-type: none"> ●梱包単位・荷姿サイズ ・本体入数:10個 サイズ:412×412×400mm ・蓋入数:10枚 サイズ:415×415×355mm 	<ul style="list-style-type: none"> ●梱包単位・荷姿サイズ ・本体入数:10個 サイズ:407×407×369mm ・蓋入数:10枚 サイズ:411×411×188mm 	<ul style="list-style-type: none"> ・蓋の出荷荷姿は蓋形状の変更に伴い、荷姿サイズが大きくなります。 ※蓋の容量が約2倍 高さ 旧188⇒新355mm